

Demineraliseret Vand

Type:	Renset vand	Printdato:13.01.2020
Anvendelse:	Demineraliseret Vand anvendes indenfor bl.a. industrien til påfyldning i akkumulatorer, kan også anvendes til påfyldning i dampstrygejern eller andre områder hvor man ikke ønsker kalkudfældninger.	
Egenskaber:	Demineraliseret vand er ikke sterilt.	
Dosering:	Dosering er afhængig af opgavens art og karakter.	
Deklaration:	Af-saltet vand, der ved ionbytning er rensat for kalk og salt.	
pH-værdi:	I koncentreret form: Ca. 5,0.	
Vægtfylde:	Ca. 1,00g./ml.	
Lagring:	Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn. Må kun opbevares i originalemballage. Opbevares frostfrit.	
Sikkerhed:	Ikke mærkningspligtigt iht. Miljøministeriets bekendtgørelse 329 af 16-5-2002	

 **NCA-Verodan A/s**

Industriparken 5 - DK 9560 Hadsund

Tlf: +45 7027 1630

www.ncaa.dk - mail@ncaa.dk